


**ROMUS®**

### Rifilatura del cordolo

#### 3 RIFILATURA DEL CORDOLO

L'operazione consiste nel rifilare il cordolo in eccesso. Non rifilare in una sola operazione, poiché il maggiore sforzo provoca una eccessiva trazione sul cordolo che può staccarsi completamente o risultare non a filo con il pavimento.

##### Pre-rifilo



##### Rifilo finale



**95150**

#### GUIDA DI RIFILATURA

Usata come appoggio del coltello quarto di luna, consente il prerifilo del cordolo di saldatura con la massima protezione del rivestimento.



#### PRE-RIFILO CON LA GUIDA DI RIFILO

Successivamente è possibile ottenere la rifilatura finale usando il solo coltello a quarto di luna.



**95140**

#### COLTELLO A QUARTO DI LUNA



**95141**

#### COLTELLO A QUARTO DI LUNA INCLINATO

**95155**

#### ASTUCCI DI CUIO

Protegge il filo della lama del coltello quarto di luna. Per la sicurezza del posatore.



**95160**

#### COLTELLO DA RIFILO

Coltello multifunzione, a seconda della lama installata. Da utilizzare su cordolo freddo. Fornita con una lama rotonda **95161**.



**95161**

#### Lama rotonda

Ø 6 mm. Per rifilare il cordolo di saldatura negli angoli a parete e negli angoli della sguscia. Astuccio da 2 pezzi.



**95162**

#### Lama rotonda

Ø 12 mm. Per rifilare il cordolo di saldatura in presenza di angoli raggiati. Astuccio da 2.



**95163**

#### Lama piatta

Per rifilare il cordolo tra parete e pavimento sulle sgusce. Astuccio da 2.



**95164**

#### Lama appuntita


Per rifilare il cordolo negli angoli senza incidere il rivestimento. Astuccio da 2.



**95190**

#### PIETRA PER AFFILARE

Per affilare il coltello Quarto di luna. Dimensioni: 100 x 50 x 12 mm.



**95192**

#### PIETRA DIAMANTATA

Per affilare il coltello quarto di luna. Dimensioni: 152 x 50 x 19 mm.



**95182**

#### RIFILATRICE STRETTA "TRIM"

Serve a rifilare il cordolo di saldatura tra i rilievi o bolli di certi rivestimenti. Da utilizzare su cordolo freddo. Larghezza: 10 mm. Lama a doppia faccia in carburo.



**95183**

Lama di ricambio